

## 吊燈


myLiving

44049 JIANYI 3H 白色 + 金色

金色

LED

44049/10/CN



# 專為任何光效設計的高品質燈具。

當代時尚品味。耐用的金屬燈罩。可調式高度。

### 搭配您的室內擺設風格

- 當代金屬設計

### 特色

- 可調式高度

### 材質和表面處理

- 耐用材料

# 產品特點

當代時尚品味  
可調式高度

此款飛利浦燈具配備長纜線，安裝時展現絕佳靈活性。可選擇您需要的最佳高度。



## 耐用材料

材質堅固耐用，是深受歡迎的長期投資選擇。

# 規格

## 燈泡尺寸

- 高度: 120 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬

## 耐用性

- 標稱使用壽命: 10,000

## 隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- 內建 LED: 是

## 其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊燈
- EyeComfort: 是

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 1.723 kg
- 長度: 56 cm
- 寬度: 13 cm

## 技術規格

- 燈具總流明輸出: 1200 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 隨附燈泡瓦數: -
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I
- 光源可替換: 無
- 光源數: 1

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830442669
- 淨重: 1.72 kg
- 淨重: 2.59 kg
- 高度: 0 mm
- 長度: 0 mm
- 寬度: 0 mm

