

PHILIPS

Buckram 四件式聚光燈

Hue White ambiance

內附調光開關

GU10

黑色

透過 Hue 橋接器智慧控制*



50474/30/P7



為您點亮美好時刻

Philips Hue White Ambiance Buckram 聚光燈，配備無線調光器和白色氛圍 GU10 LED 燈泡，協助您放鬆、閱讀、專注和提振精神。自然白光可隨一天中的活動而調整，您一定會喜歡這項功能。

為您點亮美好時刻

- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 輕鬆的無線操控，搭配調光開關 (隨附)

高品質照明與設計

- 高照明輸出

從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制

- 從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 依您想要的方式控制
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 自然喚醒及入睡

增進便利與安心 peace 的照明

- ClickFix 簡易安裝



產品特點

點亮您的日常生活



燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

調光開關 (隨附)



您可以使用 Philips Hue 的電池供電調光開關，輕鬆控制白色氛圍的燈光。只需按下開啟按鈕，即可在 4 種不同燈光場景之間輪流切換，調整燈光明暗，簡單易用，可以放鬆身心。調光開關搭配小巧優雅底座，可置放在任何地方，無需接線。可當作遙控器或牆上燈光開關使用，每一天中的每一刻，都能享受恰到好處的照明調配。您可以在一只調光開關中新增多達 10 種 Hue 燈。

高照明輸出



高品質光源及強力光線輸出，為所有情境提供充足的白光。

透過 Hue 橋接器全面控制




使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，發揮系統的無限可能。

打造屬於您的氛圍



為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的銳利白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。

依您想要的方式控制




使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

無論在室內或外出時皆可智慧控制



透過 Philips Hue 的 iOS 和 Android apps，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光關閉。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

專為便利生活而設計的計時器



只要使用 Philips Hue app 中的排程功能，Philips Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

喚醒及入睡

Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。光

線亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。需與 Philips Hue bridge 連線，才能使用此功能。

ClickFix 簡易安裝

自己動手輕鬆安裝聚光燈。安裝 ClickFix 無需額外人手，只需將支架安裝到天花板，連接電線再按壓一下，即可將燈具安裝到位。

規格

設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 金屬

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 是
- click!FIX 安裝: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- Hue Switch: 是
- 隨附 LED 燈: 是

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 聚光燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.645 kg
- 高度: 10.3 cm
- 長度: 24 cm
- 寬度: 24 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出 (隱藏): 1,400 lm
- 隨附燈泡流明輸出: 350 lm
- 光源相當於傳統燈泡: : 50 W
- 燈具總流明輸出: 1000 lm
- 燈泡技術: LED, 230 V
- 光色: 2200-6500 Hue White Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 無
- 燈泡數量: 4
- 燈座: GU10
- 隨附燈泡瓦數: 5 W
- 替換燈泡最高瓦數: 5.5 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換: 是
- 光源可替換性: LED 光源可由終端使用者自行更換

支援項目

- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696164174
- 淨重: 1.65 kg
- 淨重: 2.1 kg
- 高度: 164 mm
- 長度: 253 mm
- 寬度: 253 mm
- 材質編號 (12NC): 915005516601



出版日期: 2024-04-19
版本: 0.902

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com