

PHILIPS

檯燈

myHomeOffice

66048LeverPlus

白色

LED

66048/31/K3



強化桌燈提升閱讀舒適度

可旋轉長條型閱讀燈，搭配特殊光學元件及旋轉式調光器

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

產品特點

科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000

隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- FFP - 簡易包裝: 是
- 內建 LED: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.067 kg
- 高度: 40.8 cm
- 長度: 16 cm
- 寬度: 44 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 燈具總流明輸出: 400 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 隨附燈泡瓦數: -
- 替換燈泡最高瓦數: 5.2
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: 等級 II
- 光源可替換: 無
- 光源數: 1

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696169186
- 淨重: 1.07 kg
- 淨重: 1.4 kg
- 高度: 468 mm
- 長度: 178 mm
- 寬度: 178 mm



出版日期: 2025-06-13
版本: 0.182

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com