

**PHILIPS**

天花板燈 36W

天花板燈

2700 - 6500K

牡丹金色

可調光



6922341921629



## 用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各個照明設定，為您創造精彩的每一刻

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 可調式: 是

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 66 lm/W

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

## 其他特性

- 燈電流: 185 mA

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 2.4 kg
- 整體高度: 84 mm
- 整體長度: 500 mm
- 整體寬度: 500 mm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 直徑: 500 mm
- 燈具總流明輸出: 2400
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I



出版日期: 2025-09-13  
版本: 0.152

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)