



適用於日常生活的智慧照明

用時尚簡潔的線條勾勒出環境燈的氛圍。為了運用非焦點燈具打造出高品質空間,飛利浦推出全新的 Magnetic Sys 產品。此產品運用獨一無二的 GentleBright 專利技術,採用專業的雙區域擴散設計,能夠精準控制光源強度,有效過濾散逸光,還能降低眩光,帶來舒適明亮又純粹的照明!內嵌式的無痕追蹤器可搭配高度靈活、多模組應用程式,適用各種安裝場景,不僅時尚又多功能,更彰顯獨一無二的生活質感,引領當代風格的照明,巧妙妝點當代空間之美!

搭配您的室內擺設

· 裝飾用金屬表面處理

安裝

·易於安裝、使用安全

產品特點

裝飾用金屬表面處理

當代風格的金屬表面處理更添現代氣息。

安裝簡易、使用安全

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安 全測試,且包含耐摔螺絲和堅固的設計,以 及其他重要安全功能。

規格

燈泡特性

•預期用途: 室內

設計與外型

- ·顏色: 黑色
- · 材質: 金屬
- . 外罩色彩: 黑色
- . 外殼材質: 鋁

耐用性

- .環境溫度範圍: -20 至 +40 ℃
- ·標稱使用壽命: 25.000 h

環境

•產品廢棄處理:根據當地法規廢棄處理已 至壽命終點(從經濟效益角度)的產品,且 不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產 技術規格 品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境 及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- ·可用遙控器調光:無
- · 內建 LED: 無
- . 隨附遙控器: 無

保固

. 保固期: 1年

照明特性

- •恆光輸出:無
- ·點火色度: (NA) NA
- · 光源可更換: 無
- 反光器材質: -

其他

- •特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, •淨重: 2.61 kg
- 風格: 當代時尚系列
- •類型: 軌道燈

其他特性

- ·燈電流: 4000 mA
- ·符合歐盟 RoHS 標準: 是

功率

• 輸入電壓: 48

耗電量

. 功耗容差: +/-10%

產品尺寸與重量

- ·淨重: 2.42 kg
- . 內嵌距離: 50 mm
- ·整體高度: 53 mm
- · 整體長度: 2.000 mm
- ·整體寬度: 75.5 mm

服務

. 保固: 3年

- . 燈具總流明輸出: -
- . 主電源: 48
- •可調式燈具: 否
- · IP 防護等級: IP20
- ・防護等級: 等級 Ⅲ
- ·可調光: 否
- . 內附驅動器: 無
- •易燃性標誌: 用於安裝於通常易燃的表面
- · 灼熱絲測試: 溫度 650°C、持續時間 30 秒
- ·防水防塵規範 (IP): IP20 | 可防止手指侵
- ·機械衝擊保護規範: IKO3 | 0.3 J
- 適合隨機切換: 無
- ·保護等級 IEC: 安全等級 Ⅲ

包裝尺寸與重量

- · EAN/UPC 產品: 6922341954634
- · 淨重: 2.44 kg
- · 高度: 3.5 cm
- •長度: 6 cm
- ·寬度: 208 cm

