

PHILIPS

Moire 天花板燈 17W

天花板燈

6500K

白色



6922341982071



舒適、不傷眼的 LED 照明

專為雙眼舒適度打造的 Philips LED 燈具

光效

- 這款天花板燈採用柔光網點 (Interlaced Optics) 技術，可巧妙重新分佈光線，全面提升照明體驗。這款燈具的透鏡含有金字塔型微結構，可擴散並均勻分佈光線，使眼睛更舒適。

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

光效

- 光線散佈統一

優越品質

- 輕鬆清洗

產品特點

柔光網點

這款天花板燈採用柔光網點 (Interlaced Optics) 技術, 可巧妙重新分佈光線, 全面提升照明體驗。這款燈具的透鏡含有金字塔型微結構, 可擴散並均勻分佈光線, 使眼睛更舒適。

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板, 並插好插頭, 即可發揮照明功能。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗, 讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 142 mA
- 效率: 88 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.42 kg
- 高度: 5 cm
- 長度: 32 cm
- 寬度: 32 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 320 mm
- 燈具總流明輸出: 1500
- 光色: 6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6922341982071
- 淨重: 0.42 kg
- 淨重: 0.66 kg
- 高度: 35.2 cm
- 長度: 5.4 cm
- 寬度: 35.2 cm



出版日期: 2025-03-11
版本: 0.155

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com