



一盞燈具。 切換一個開關即可營造三種照明設定。

每次都能營造絕佳氣氛。 用遙控器輕鬆按兩下,即可盡情選擇飛利浦 LED 多功能天花板燈的各式照明設定,為您創造精彩的每一刻。

輕鬆體驗

. 輕鬆安裝

光效

. 舒適光效

優越品質

- · EyeComfort 不傷眼的光線
- . 輕鬆清洗

控制功能

- •可調式 從暖白光到冷日光
- ·可使用牆壁開關調光

產品特點

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛 在牆上或天花板,並插好插頭,即可發揮照 隨時耀眼動人。 明功能。

舒適光效

營造溫暖、舒適的環境,享受輕鬆自在的時

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞, 我們大多待 在室內, 為居家空間使用正確照明在現代社 會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測 試標準,包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和 調光效果,可確保光線能滿足 EveComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照 明,在使用壽命內都能維持性能,提供十多 年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼 睛好的燈具, 您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗,讓家中從地板到天花板都

可調式 - 從暖白光到冷日光

可調式照明可讓您配合心情或活動改變光 線顏色。暖白光適合放鬆,冷日光則可提升 專注力。

可使用牆壁開闢調光

方便操作的牆壁開關,可供切換使用不同的 光線顏色。

規格

燈泡特性

- . 預期用途: 室內
- . 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- •顏色:白光
- · 材質: 金屬. 塑膠

耐用性

- ·平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下):
- ·光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- ·標稱使用壽命: 15.000

環境

•產品廢棄處理:根據當地法規廢棄處理已 至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且 不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產 耗電量 品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境 及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- ·可用遙控器調光: 無
- · 內建 LED: 是
- •隨附遙控器:無

照明特性

- · 色彩 致性: 6 SDCM
- . 演色性指數 (CRI): 80
- ·色温: 2700-4000-6500 K
- ·達到 60% 光色的熱機時間: 2
- ·光效 (額定) (標準): 75 lm/W

其他

- •特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- •類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- ·額外功能: SceneSwitch

其他特性

·燈電流: 186 mA

·功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- •淨重: 1.76 kg
- ·整體高度: 80 mm
- ·整體長度: 510 mm
- ·整體寬度: 510 mm

服務

. 保固: 1年

技術規格

· 直徑: 510 mm

· 燈具總流明輸出: 2700

・光色: 4000/6500/2700

. 主電源: AC 220-240

可調式燈具: 否ⅠP 防護等級: IP20・防護等級: 等級 Ⅰ

包裝尺寸與重量

·EAN/UPC - 產品: 6941970606226

·淨重: 1.76 kg

•淨重: 3 kg

· 高度: 59.5 cm

•長度: 11 cm

•寬度: 58 cm

