

PHILIPS

超薄型天花板燈 115W
矩形

天花板燈


4000/2700/3300K

白色

可調光



6941970608343



用高品質燈光點亮更光明的未來

採用微光學設計和高品質 LED，創造出均勻明亮的燈光環境，減少眩光和藍光危害，營造第二個視覺空間，妥善呵護雙眼的健康

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

控制功能

- 階段調光

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 減少眩光。舒適加分。

呵護眼睛

- 高品質 LED 燈呈現鮮明色彩
- 無藍光危害，無可見閃爍

產品特點

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

階段調光

不同的調光等級可供選取，營造適合當下的完美氣氛。

柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線，微透鏡技術產生均勻的光線分佈，明顯減少眩光。照明效果不但是柔軟均勻的光線，也為您的眼睛帶來更多舒適感，它也能巧妙地重新分佈光線，減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

燈光的生物安全

本款天花板燈屬於 RGO 等級，表示這些 LED 產品不具藍光危害，使用上安全無虞，且沒有可見閃爍，能營造宜人燈光環境，呵護雙眼健康。

高品質 LED 燈

這款飛利浦燈具內建優質 LED 技術。一開啟即可實現最佳光輸出，呈現鮮明色彩，提高孩子繪畫或閱讀的辨色能力。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 長方形

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 5 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 97
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 燈電流: 540 mA
- 效率: 56 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 9.6 kg
- 高度: 5 cm
- 長度: 90.5 cm
- 寬度: 60.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 燈具總流明輸出: 8500 @4000K
- 光色: 4000/2700/3000
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 階段調光 - 請勿搭配調光器使用
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I



出版日期: 2025-05-01
版本: 0.148

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com