

**PHILIPS**

FC570 天花板燈  
36+28W

天花板燈

6000/3000/4000K

金色

SceneSwitch

6941970613149



## 舒視、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 天花板燈配備舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

### 環境光效

- 氛圍燈光模式

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

### 耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

# 產品特點

## 氛圍燈光模式

使用氛圍燈光模式營造舒適親切的氛圍。

## 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 95
- 色溫: 2700-4000-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 69 lm/W

## 其他

- 特殊設計: 臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: SceneSwitch

## 其他特性

- 燈電流: 300 mA

## 耗電量

- 功率因數: 0.9

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 5.8 kg
- 整體高度: 290 mm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 直徑: 520 mm
- 燈具總流明輸出: 2000 @4000K
- 光色: 6000/3000/4000
- 主電源: AC 220
- 可調式燈具: 否
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I



出版日期: 2025-08-30  
版本: 0.66

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)