

PHILIPS

吊扇燈 36 (風扇) + 36
(天花板燈) W

UltraEfficient (超效能)

2700//6500K

白色

6941970667623



舒視、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 天花板燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

高品質照明

- EyeComfort – 不傷眼的光線

控制功能

- 可調式色溫和亮度

呵護眼睛

- 高品質 LED 燈呈現鮮明色彩

產品特點

EyeComfort – 不傷眼的光線



劣質光線可能會造成眼睛疲勞。我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。這款飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。

可調式色溫 and 亮度

改變色溫和亮度可讓您改變心情和房間內的氛圍，使燈光配合不同類型的活動。

高品質 LED 燈

這款飛利浦燈具內建優質 LED 技術。一開啟即可實現最佳光輸出，呈現鮮明色彩，提高孩子繪畫或閱讀的辨色能力

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 97
- 色溫: 2700-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 72 lm/W

其他

- 特殊設計: 飯廳
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊扇燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort, UltraEfficient

其他特性

- 燈電流: 390 mA
- 風扇流量: 170 m³/h
- 風扇效率: 4.65

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 7.3 kg
- 整體高度: 390 mm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 直徑: 530 mm
- 燈具總流明輸出: 2600&4000K
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 是
- IP 防護等級: IP40
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 7.3 kg
- 淨重: 7.3 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2025-09-10
版本: 0.88

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com