

PHILIPS

超薄型天花板燈 36W

天花板燈


4000K

淺灰色

可調光



6947830499366



用高品質燈光點亮更光明的未來

採用微光學設計和高品質 LED，創造出均勻明亮的燈光環境，減少眩光和藍光危害，營造第二個視覺空間，妥善呵護雙眼的健康

永續照明解決方案

- 高品質 LED 燈

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

優越品質

- EyeComfort – 不傷眼的光線

控制功能

- 階段調光

產品特點

高品質 LED 燈



此款飛利浦光源結合 LED 技術，為飛利浦獨家開發的解決方案。除即按即開外，還可

以帶來最佳照明輸出，為居家提供生動鮮艷的色彩表現。

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

階段調光

不同的調光等級可供選取，營造適合當下的完美氣氛。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形
- 可調式: 是

設計與外型

- 顏色: 淺灰色
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 97
- 色溫: 4000 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 83 lm/W

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

其他特性

- 燈電流: 183 mA

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.86 kg
- 整體高度: 28 mm
- 整體長度: 550 mm
- 整體寬度: 550 mm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 直徑: 550 mm
- 燈具總流明輸出: 3000
- 光色: 4000
- 主電源: AC 220-240
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- 淨重: 1.86 kg
- 淨重: 3.41 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.122

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com