

PHILIPS

吊扇燈 48+24W

吊扇燈

3000-5700K

日色

遙控器



6947939188031



一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

使用飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈 (含遙控器)，將量身打造的燈光與舒適的微風相結合。這款燈包含可在不使用時隱藏起來的透明葉片及三種 SceneSwitch 照明設定，能在任何空間營造完美氣氛。

輕鬆體驗

- 含透明葉片的伸縮式吊扇
- 易於安裝、使用安全
- 強大又可靠的效能

環境光效

- 明亮又舒適的吸頂燈

優越品質

- 靜音馬達

控制功能

- 遙控器可讓您輕鬆控制吊扇和燈的所有功能。打開或關閉燈或風扇、選擇三種風扇速度、在 SceneSwitch 照明設定之間循環、使用手電筒功能，或設定五種計時器的其中一種。

安裝

- 易於安裝、使用安全

產品特點

含透明葉片的伸縮式吊扇

告別天花板上的旋轉陰影：這款風扇具有透明葉片，不使用時可將葉片折疊到燈內並隱藏起來。

易於安裝、使用安全

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

強大又可靠的效能

飛利浦 LED 吊扇燈的設計可確保強大的空氣循環和持續的可靠性。寬葉片設計讓風量的覆蓋面積更大，確保最大氣流加快冷卻速度。

明亮又舒適的天花板燈

飛利浦 LED 吊扇燈為您的住家提供十分明亮又舒適的照明，您可以使用隨附的遙控器或牆壁開關加以控制。

靜音馬達

飛利浦 LED 吊扇燈提供靜音馬達，可讓房間內的空氣循環流通，而不會發出吵雜的聲音。

內附遙控器

遙控器可讓您輕鬆控制吊扇和燈的所有功能。打開或關閉燈或風扇、選擇三種風扇速度、在 SceneSwitch 照明設定或計時器之間循環。

安裝簡易、使用安全

飛利浦 LED 伸縮式吊扇燈已通過嚴格的安全測試，且包含耐摔螺絲和堅固的設計，以及其他重要安全功能。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 不鏽鋼

耐用性

- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊扇燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 遙控器

其他特性

- 燈電流: 385 mA
- 效率: 66 lm/W

產品尺寸與重量

- 淨重: 8 kg
- 高度: 39.5 cm
- 長度: 41 cm
- 寬度: 41 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 410 mm
- 燈具總流明輸出: 1600
- 光色: 3000-5700
- 主電源: 220
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 48+24
- IP 防護等級: IP20

- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 6.5 kg
- 淨重: 7.6 kg
- 高度: 30 cm
- 長度: 48.3 cm
- 寬度: 48.3 cm
- 材質編號 (12NC): 929002321809



出版日期: 2024-07-30
版本: 0.236

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com