

PHILIPS

T5 環型螢光燈管

Master T5

55 W

2GX13

冷白光

8711500642516



明亮時尚的居家風格，融合輕薄設計

選擇飛利浦 T5，將輕薄設計帶入各種應用，營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質，美化任何裝潢效果。

節能

- 節能

時尚現代的燈座

- 輕薄設計，適合各種應用

產品特點

**節能
輕薄設計**

飛利浦 PLQ 燈將輕薄設計帶入各種應用，營造更時尚的氛圍。均勻散布的光線，創造明亮的居家環境。

規格

燈泡特性

- 插座: 2GX13
- 技術: 螢光燈
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 305 mm
- 寬度: 18 mm

耐用性

- 標稱使用壽命: 12,000

照明特性

- 應用: 更明亮的照明
- 演色性指數 (CRI): 81
- 色溫: 4000 K
- 光色類別: 冷白光
- 額定光通量: 4210 lm
- 相關色溫 (標稱): 4000 K
- 光通量: 4,210 lm
- 光效 (額定) (標準): 76 lm/W

耗電量

- 能源效益標章 (EEL): G
- 耗電量: 55.7
- 能源消耗 kWh/1000 h: 56

技術規格

- 光輸出: 4,200 lm
- 形狀: 環型螢光燈管
- 色度坐標 Y: 0.38
- 色度坐標 X: 0.38
- EPREL 註冊編號: 423623
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 是
- 燈座基底: 2GX13



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.774

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com