

PHILIPS

下照光

嵌燈

4000K

白色

舒適加分

白色

8718696170892



舒適、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 下照燈配有舒適的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 減少眩光。舒適加分。

產品特點

適合低天花板吊掛 輕薄設計 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線，微透鏡技術產生均勻的光線分佈，明顯減少眩光。照明效果不但是柔和均勻的光

線，也為您的眼睛帶來更多舒適感，它也能巧妙地重新分佈光線，減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 7,500

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 光束角度: 100 °
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 46 mA
- 效率: 69 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.036 kg
- 嵌入長度: 8.0 cm
- 嵌入寬度: 8.0 cm
- 高度: 3.5 cm
- 長度: 9 cm
- 內嵌距離: 8.7 cm
- 寬度: 9 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 90 mm
- 燈具總流明輸出: 380
- 光色: 4000
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 無
- 隨附燈泡瓦數: 5.5
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量 [59444 MESON 080 6W 40K WH recessed LED]

- EAN/UPC - 產品: 8718696170892
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.09 kg
- 高度: 9.7 cm
- 長度: 5.4 cm
- 寬度: 9.6 cm
- 材質編號 (12NC): 915005746001

**包裝尺寸與重量 [59444 Meson 080
5.5W 40K recessed IO]**

- EAN/UPC - 產品: 8718696170892
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.05 kg

- 高度: 9.2 cm
- 長度: 4.1 cm
- 寬度: 9.2 cm
- 材質編號 (12NC): 929003274828



出版日期: 2024-07-25
版本: 0.200

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com