

# PHILIPS

下照燈

功能性

MESON



8718696172445



## 舒適、不傷眼的 LED 照明

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

### 輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

### 光效

- 均勻散佈的明亮光線

### 安全性

- 無有害的 UV 輻射

### 安裝

- 整合式驅動器配有連接器，易於安裝。

### 耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

# 產品特點

## 適合低天花板吊掛 輕薄設計 均勻散佈的明亮光線

想要真正照亮您的房間，不妨選擇這種均勻散佈的光線，讓光線充滿整個空間。

## 無有害的 UV 輻射

此產品是專為免除任何可能有害的 UV 輻射所設計。

## 整合式驅動器配有連接器，易於安裝。

無需任何知識或接線，即可進行安全又簡易的安裝。

## 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 光束角度: 110°
- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- EyeComfort: 是

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.23 kg
- 嵌入長度: 0 cm
- 嵌入寬度: 0 cm
- 高度: 5.3 cm
- 長度: 17.2 cm
- 寬度: 17.2 cm

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 172 mm
- 燈具總流明輸出: 1300
- 光色: 6500
- 主電源: 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 17
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696172445
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 171 mm
- 長度: 55 mm
- 寬度: 170 mm
- 材質編號 (12NC): 915005784301



出版日期: 2024-04-21  
版本: 0.115

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)