



適合居家照明的先**進** LED 技**術**

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光,使用壽命也特別長,可立即 大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計,是霧面傳統燈泡的最 佳替換選擇。

高品質照明

. 瞭解光線

讓燈光超越照明

- ·適合日常使用的簡便 LED
- . 立即亮起

產品特點

瞭解光線



色溫: 光線有不同的色溫,以 Kelvin (K)為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生

較溫馨的寧靜光線,而 Kelvin 值較高的燈 泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI: 演 色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀 造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利 浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上,確 保顯示真實自然的色彩。

適合日常使用的簡便 LED



這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡,可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

規格

燈泡特性

・預期用途: 室内・燈泡外型: 其他

·插座: E27

·燈泡表層:霧面

•可調式:無

. 燈泡材質: 塑膠

耐用性

更換週期數目: 50,000標稱使用壽命: 15,000

環境

·產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

· 光束角度: 120°

. 演色性指數 (CRI): 80

. 色溫: 6500 K

·額定光通量: 1700 lm

·達到 60% 光色的熱機時間: 0.45

·光效 (額定) (標準): 113 lm/W

其他

· EyeComfort: 是

· LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

• EAN: 8718699618988

• EOC: 871869961898800

· 產品名稱: UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

耗電量

•功率因數: 0.5

·電壓: 220-240 V

. 等效瓦數: 100 W

• 耗電量: 15 W

·能源消耗 kWh/1000 h: 15

產品尺寸與重量

· 整體高度: 80 mm

· 整體長度: 80 mm

•整體寬度: 150 mm

技術規格

•頻率: 50-60

立即亮起

包裝尺寸與重量

· EAN/UPC - 產品: 8718699618988

・淨重: 0.12 kg ・淨重: 0.18 kg • 高度: 5.7 cm • 長度: 15.6 cm • **寬**度: 8.6 cm



出版日期: 2025-08-30 版本: 0.409 © 2025 Signify Holding, 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明,亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價,亦不構成任何報價單或合約的一部分;如 Signify 另有同意,則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。