

PHILIPS

燈泡 100W UFO B22

LED

6500K

1700lm

15000h

8718699619022



適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

高品質照明

- 瞭解光線

讓燈光超越照明

- 適合日常使用的簡便 LED
- 立即亮起

產品特點

瞭解光線



較溫馨的寧靜光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI：演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，確保顯示真實自然的色彩。

立即亮起

適合日常使用的簡便 LED



色溫：光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生

這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡，可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 其他
- 插座: B22
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 120 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 1700 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5
- 光效 (額定) (標準): 113 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

- EAN: 8718699619022
- EOC: 871869961902200
- 產品名稱: UFO LEDBulb 15W B22
6500K 230V 1CT/6

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 100 W
- 耗電量: 15 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 15

產品尺寸與重量

- 整體高度: 78 mm
- 整體長度: 78 mm
- 整體寬度: 150 mm

技術規格

- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699619022
- 高度: 5.7 cm
- 淨重: 0.12 kg
- 長度: 15.6 cm
- 淨重: 0.18 kg
- 寬度: 8.6 cm



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.373

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com