

# PHILIPS

燈泡

LED

24W-100 (150W GLS、40W CFL)

W

B22

日色

8718699619084



## 適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 瞭解光線

### 讓燈光超越照明

- 適合日常使用的簡便 LED
- 立即亮起

# 產品特點

## 瞭解光線



色溫: 光線有不同的色溫, 以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生

較溫馨的寧靜光線, 而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI: 演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上, 確保顯示真實自然的色彩。

## 立即亮起

## 適合日常使用的簡便 LED



這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡, 可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

# 規格

## 燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 其他
- 插座: B22

## 燈泡尺寸

- 高度: 8.2 cm
- 寬度: 20 cm

## 耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 50,000

## 照明特性

- 光束角度: 120 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 2150 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 效率: 89 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8718699619084
- EOC: 871869961908400
- 產品名稱: UFO LEDBulb 24W B22 3000K 230V 1CT/6

## 耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 24 W
- 等效瓦數: 100(150W GLS, 40W CFL) W

## 產品尺寸與重量

- 長度: 8.2 cm

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718699619084
- 淨重: 0.22 kg
- 淨重: 0.24 kg

- 高度: 21 cm
- 長度: 21 cm
- 寬度: 8.5 cm
- 材質編號 (12NC): 929001972007



出版日期: 2024-03-18  
版本: 0.257

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)