

PHILIPS

直管型燈管


LED

20W-32W

G10q

晝光色

8718699645359



光線明亮，外型時尚輕薄的 室內燈

MyCare LED 環形燈具將 LED 光源整合至傳統螢光燈管。特殊設計專門用於替換搭配 G10q 燈座的螢光環形燈管。這款燈具設計風格相似，節能效果極佳，壽命長效。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: C-T9
- 插座: G10q
- 可調式: 無

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C
- 標稱使用壽命: 30,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 120 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 2000 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 相關色溫 (標稱): 6500 K
- 光通量: 2,000 lm
- 光效 (額定) (標準): 100 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- 核准標記: 符合 RoHS 標準, CE 標記, KEMA Keur 認證
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- CE 標誌: 是
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699645359
- EOC: 871869964535900
- 產品名稱: LED Circular 20W 865 G10q AP

功率

- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: >0.5
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 32 W
- 耗電量: 20 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 20

產品尺寸與重量

- 整體長度: 298 mm

技術規格

- 頻率: 50-60
- 可調光: 否
- 燈座基底: G10q
- 鎮流器相容性: 緊急/電源



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.322

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com