



無可比擬的燈泡

先**進** LED **燈**泡能**為**日常的室**內**活動提供一般照明解**決**方案。您可以立即省下**電費**,**並**且不用再**經**常更**換燈**泡,照明品**質還能維**持不**變**。

選擇永續型解決方案

- ·您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- . 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

.減少眩光。舒**適**加分。

產品特點

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示,在此光線下不會發 熱,光束也無紫外線,表示在此光線下的布 料與物品不會褪色。

不含水銀



不含水銀,可採無危險性廢棄物方式棄置, 讓您輕鬆創造更永續環保的生活空間。

柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線,微透鏡技術產生均勻的光線分佈,明顯減少眩光。照明效果不但是柔和均勻的光線,也為您的眼睛帶來更多舒適感,它也能巧妙地重新分佈光線,減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

規格

燈泡特性

•預期用途:室內

• 燈泡外型: 非指向性燈泡

・插座: B22 ・可調式: 無

. 燈泡表層: 霧面

· 燈泡材質: 塑膠

耐用性

・更換週期數目: 50,000 ・環境溫度範圍: -20 至 +45 ℃

·標稱使用壽命: 25,000

環境

·產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品,且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

· 光束角度: 200°

. 演色性指數 (CRI): 90

•色溫: 6500 K

•額定光通量: 700 lm

·達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s

. 色碼: 965 | CCT of 6500K

·相關色溫 (標稱): 6500 K

. 光通量: 700 lm

·光效 (額定) (標準): 116 lm/W

其他

· EyeComfort: 是

·LED 創新: EyeComfort

其他特性

·符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

· EAN: 8718699651619

• EOC: 871869965161900

· 產品名稱: LEDBulb 6W B22 965 230V 1PF/6 AU

功率

·功率因數 (比值): 0.5

耗電量

· 功率因數: 0.5

· 電壓: AC 220-240 V

· 等效瓦數: 65 W

. 耗電量: 6 W

產品尺寸與重量

整體高度: 110 mm整體長度: 110 mm整體寬度: 60 mm

額定值

•額定壽命: 15,000

技術規格

・頻率: 50-60 ・直徑: 60 mm ・可調光: 否 ・燈座基底: B22

包裝尺寸與重量

·EAN/UPC - 產品: 8718699651619

淨重: 0.06 kg淨重: 0.08 kg高度: 13.7 cm長度: 6.1 cm寬度: 6.1 cm



出版日期: 2025-08-30 版本: 0.135 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明,亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價,亦不構成任何報價單或合約的一部分;如 Signify 另有同意,則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。