

PHILIPS

燈泡 83W A60M B22

LED

6500K

1020lm

15000h

8718699651770



無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 減少眩光。舒適加分。

產品特點

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀



柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線，微透鏡技術產生均勻的光線分佈，明顯減少眩光。照明效果不但是柔和均勻的光線，也為您的眼睛帶來更多舒適感，它也能巧妙地重新分佈光線，減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: B22
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 寬度: 6 cm

設計與外型

- 材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C
- 標稱使用壽命: 25,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 1150 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 965 | CCT of 6500K
- 相關色溫 (標稱): 6500 K
- 光通量: 1,150 lm
- 光效 (額定) (標準): 115 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 115 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699651770
- EOC: 871869965177000
- 產品名稱: LEDBulb 10W B22 965 230V 1PF/6 AU

功率

- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 220–240 V
- 瓦數: 10 W
- 等效瓦數: 89 W
- 耗電量: 10 W

產品尺寸與重量

- 長度: 11 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h

技術規格

- 頻率: 50–60 Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: B22

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699651770
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 13.7 cm
- 長度: 6.1 cm
- 寬度: 6.1 cm



出版日期: 2025-02-11
版本: 0.129

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com