



LEDtube EM T8

LED

1200 公釐

4000K

G13

8718699668341



# 持久耐用的 LED 工具燈帶 來極佳的照明品質

升級至飛利浦 LED 燈管，就是讓舊款日光燈替換成現代、高效 LED 技術的好方法，快速又簡單。這款飛利浦 LED 燈管就是需要大量光線場地的最佳選擇。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: T8
- 插座: G13
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 240 °
- 演色性指數 (CRI): 70
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 1800 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5
- 光效 (額定) (標準): 100 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

## 包裝資訊

- EAN: 8718699668341
- EOC: 871869966834100
- 產品名稱: Ecofit LEDtube 1200mm 18W 740 T8 AP C G

## 耗電量

- 功率因數: >0.5
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 36 W
- 耗電量: 18 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 18

## 產品尺寸與重量

- 整體高度: 1,212 mm
- 整體長度: 1,212 mm
- 整體寬度: 28 mm

## 技術規格

- 頻率: 50-60
- 鎮流器相容性: 緊急

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699668341
- 淨重: 0.22 kg
- 淨重: 0.29 kg
- 高度: 2.8 cm
- 長度: 125.2 cm
- 寬度: 2.8 cm



出版日期: 2025-08-30  
版本: 0.246

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)