

PHILIPS

2 公尺室外燈條

Hue White 及 Color
Ambiance


1 x 2 公尺燈條

1 x 電源供應器

日光和彩色燈光



8718699709914



無限可能

使用 Philips Hue 戶外燈帶打造個人化的戶外空間。這款彈性的戶外 LED 燈帶可漫射完美的光暈，非常適合當做直接和間接照明。

自由塑造光感生活

- 適合直接照明的一致光線
- 彈性化設計，可自由塑型彎曲
- 適合潮濕環境

專為戶外空間設計

- 設定燈光，歡迎您回家
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 需要飛利浦 Hue 橋接器
- 暖白光與冷白光助您放鬆
- 為特殊場合提供特別的燈光
- 利用 1600 萬色妝點戶外空間
- 內附電源供應器和插頭



產品特點

漫射光效

Philips Hue 室外燈條為直接和間接照明解決方案提供完美的漫射光線。擴散塗層設計讓您不需要將燈條藏在看不見的地方；燈具混合在燈條之中，外觀上呈現一致的顏色。

彈性安裝

根據您的用途，輕鬆將 Philips Hue 室外燈條彎曲塑型。將燈條放置在地面上，為走道提供照明，或是使用隨附的固定夾和螺絲安裝到任何表面，用於天花板或牆壁照明；當中充滿無限的可能性。

耐候

Philips Hue 室外燈條完全防風雨，能承受各種天氣狀況。燈條可承受小水坑，以及來自任何方向的噴射水花，即使下豪大雨也不必擔心！

歡迎您回家



體驗燈光在您到家時自動開啟和出門時自動關閉的舒適體驗。從停好車，直到進入家裡的過程，都有合適的燈光伴您左右。只要使用 Hue 應用程式設定成「在家」或「外出」模式，也可交給地理位置定位來判斷，讓您不用觸碰任何按鈕就可以開啟所有燈，就是這麼輕鬆簡單。

無論在室內或外出時皆可智慧控制



照亮您的戶外空間，一探外頭的世界。透過 Hue Bridge 連接戶外燈具，即可隨心所欲控制燈光。您可利用 Philips Hue app 等室內遙控選項，或是語音指令 (Amazon Alexa、Apple HomeKit 或 Google Assistant) 來控制戶外燈光，也可以設定照明時程來模擬家中有人的狀態。不論是在舒適的家，或是在其他地方，您都可以控制戶外照明。

設定計時器，享受便利生活



在戶外享受更長的傍晚時光，等到日落後才結束庭院工作或將垃圾拿到戶外也沒關係。設定時程或利用日落與日出作息，自動開啟 Philips Hue 燈。當然，您也可以按照同一種方法關閉或調暗燈光。您再也不需要擔心是否忘了關燈。

需要飛利浦 Hue 橋接器



使用橋接器連接 Philips Hue 燈，即可透過智慧型手機或平板電腦的 Philips Hue app 控制燈光。您也可以使用 Philips Hue 室內調光開關來開關 Philips Hue 燈和調整亮度。

熱至冷白色



Philips Hue 戶外照明能為您延長傍晚時光。為露台、陽台或門廊設定適合的氛圍，幫助您放鬆身心。運用夏日豔陽的暖白光，或是冬日的冷白光，一年四季隨心所欲享受任何一種白光色調。

特殊場合

有親朋好友登門拜訪？配合不同場合設定您的戶外燈光。不論是在陽台享用休閒晚餐、在庭院烤肉，或是在後院舉行派對，您都可以使用 Philips Hue 為每一個聚會添加一點魔力。創造色彩繽紛的場景，或是利用緩慢搖曳的燈光營造動態效果，以盡情享受特別的時刻。

妝點戶外空間

Philips Hue 戶外照明可讓您盡情施展魔法。恣意玩轉 1600 萬色及應有盡有的白光色調，創造您想要的效果。打亮物體、樹葉或走道，讓您的空間更加亮眼出眾。使用 Hue 應用程式儲存您最愛的照明設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定。

內附電源供應器和插頭



這組單元包裝具備您需要的所有元件，包括燈條和室外電源供應器。您只需要拆開包裝，在喜歡的地方安裝燈條然後打開燈，就能大功告成。

規格

設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

耐用性

- 標稱使用壽命: 25,000

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 是
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

燈串/燈條

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 無
- 可延伸性: 無
- 輸入電壓: 220V-240V
- 長度: 1,981.20 mm
- 最大待機功率: 0.5 W
- 瓦數: 19 W
- 寬度: 11 mm
- 寬度: 0.43 in

其他

- 類型: 燈條

包裝資訊

- EAN: 8718699709914

耗電量

- 瓦數: 19 W
- 待機耗電量: 0.50 W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.337 kg
- 淨重: 0.743 lb
- 高度: 2 cm
- 長度: 199 cm
- 寬度: 1.1 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 850 lm
- 使用壽命: 25,000 h
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V
- 隨附光源能源等級: G
- IP 防護等級: IP67
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 額外功能: Diffused light effect
- 流明輸出 (2700K): 760 lm

燈泡

- 通訊協定: 藍牙, Zigbee

內容物

- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: Android 10.0 及更新版本, iOS 16 或更新版本
- WiFi: Works without Wi-Fi
- 定義的支援期間: Minimum of 48 months after introduction date
- 最大配件數: 12 (with Hue Bridge)

8718699709914

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699709914
- 淨重: 0.95 kg
- 淨重: 1.17 kg

- 高度: 21 cm
- 長度: 9.6 cm
- 寬度: 21 cm



出版日期: 2025-06-06
版本: 0.82

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com