

PHILIPS

LEDtube EM/主電源
T8

LED

600 公釐

4000K

G13

8718699760076



持久耐用的 LED 事務燈帶來優異的照明品質

升級至飛利浦 LED 燈管，就是讓舊款日光燈替換成現代、高效 LED 技術的好方法，快速又簡單。這款飛利浦 LED 燈管就是需要大量光線場地的最佳選擇。

選擇永續型解決方案

- 享受 LED 的節能效果，不會犧牲光線品質。更換現有的日光燈管 (歐盟法規自 2023 年起禁用)，立即節省 50% 以上的能源。

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 此種光源的使用壽命達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

選擇輕鬆更換您的舊日光燈

- 線型日光燈管的最佳替換選擇，可直接安裝到現有燈具中。隨插即用，無需重新佈線。

產品特點

與日光燈相比可節能 50% 以上

持久耐用達 15,000 小時

快速輕鬆的安裝

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: T8
- 插座: G13
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 °C 至 45 °C
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 240 °
- 演色性指數 (CRI): 70
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 900 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 相關色溫 (標稱): 4000 K
- 光通量: 900 lm
- 光效 (額定) (標準): 100.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- 核准標記: 符合 RoHS 標準, KEMA Keur 認證
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699760076
- EOC: 871869976007600
- 產品名稱: Ledtube DE 600mm 9W 900lm 740 T8 G13

功率

- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 18 W
- 耗電量: 9 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 9

產品尺寸與重量

- 整體高度: 604 mm
- 整體長度: 604 mm
- 整體寬度: 28 mm

技術規格

- 頻率: 50-60
- 直徑: 27.8 mm
- 可調光: 否
- 線路頻率: 50 to 60
- 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent
- 鎮流器相容性: 緊急/電源

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699760076
- 淨重: 0.09 kg
- 淨重: 0.19 kg
- 高度: 2.9 cm
- 長度: 60.5 cm
- 寬度: 2.9 cm



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.97

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com