

PHILIPS

燈絲型燈泡霧面
120W G120 E27

LED

2700K

2000lm

15000h



8718699764814



暖白光，不犧牲照明品質

採用您熟知且喜愛的常見形狀，以及最新的 LED 省電技術，比傳統燈泡減少約 85% 用電量，卻有長達十倍的使用壽命。

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

創造適合居家環境的光線

- 裝飾用燈具的最佳選擇

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

取代標準白熾燈



此款呈現當代照明的節能標準 LED 燈泡採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統標準白熾燈泡的完美替代品。

裝飾用燈具的最佳選擇

時尚的飛利浦 LED 球型燈泡，適用於吊扇和梳妝台燈條等裝飾用燈具。

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並為住家建立完美氣氛。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

保固

- 保固期: 2 年

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 2000 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 827 | CCT of 2700K
- 相關色溫 (標稱): 2700 K
- 光通量: 2,000 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.4
- 光效 (額定) (標準): 153.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699764814
- EOC: 871869976481400
- 產品名稱: LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

功率

- 功率因數 (比值): 0.51

耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 120 W
- 能源效益標章 (EEL): D
- 耗電量: 13 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 13

產品尺寸與重量

- 整體高度: 177 mm
- 整體長度: 177 mm
- 整體寬度: 124 mm

額定值

- 額定壽命: 15,000

技術規格

- 頻率: 50-60
 - 直徑: 124 mm
 - EPREL 註冊編號: 374860
 - 通量測量參考: Sphere
 - 可調光: 否
 - 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3
的閃爍值: 1
 - 線路頻率: 50 to 60
 - 燈座基底: E27
 - 是否可以用於封閉式燈具? : No
- 包裝尺寸與重量**
- EAN/UPC - 產品: 8718699764814
 - 淨重: 0.1 kg
 - 淨重: 0.2 kg
 - 高度: 19.6 cm
 - 長度: 12.8 cm
 - 寬度: 12.8 cm



出版日期: 2025-09-13
版本: 0.354

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com