

PHILIPS

燈泡 115W T70 E27

LED

3000K

1800lm

15000h

8719514252899



明亮 LED 燈帶來優異的照 明品質

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 切換到更明亮的照明

產品特點

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

具有凹形光學設計的 EyeComfort

這款燈泡帶來舒適、節能且持久的燈，並具有可投射寬光束的凹形設計，以提供更明亮的照明。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: T70
- 插座: E27
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 1800 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5
- 色碼: 830 | CCT of 3000K
- 光效 (額定) (標準): 120 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

- EAN: 8719514252899
- EOC: 871951425289900
- 產品名稱: LEDBright 15W E27 3000K
230V 1CT/12 APR

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 115 W
- 耗電量: 15 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 15

產品尺寸與重量

- 整體高度: 125.7 mm
- 整體長度: 125.7 mm
- 整體寬度: 70 mm

技術規格

- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514252899
- 淨重: 0.07 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 13.2 cm
- 長度: 7.1 cm
- 寬度: 7.1 cm

8719514252899



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.250

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com