

**PHILIPS**

LEDtube 主電源  
S14S

LED

500 公釐  
2700K  
S14S



8719514263581

# 明亮 LED 燈帶來優異的照 明品質

飛利浦 LED 直管型 S14D 燈管的使用壽命格外持久，並能大幅節省能源消耗。此款燈管採用暖白色色溫，是取代線型螢光燈 (TL) 燈管的完美持久選擇。

**高品質照明**  
• 整體光源

# 產品特點

## 整體光源

此款 LED 燈泡的造型設計兼具創新與復古，光束擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 其他
- 插座: S14s
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 °C 至 45 °C
- 標稱使用壽命: 30,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 保固

- 保固期: 2 年

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 375 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 827 | CCT of 2700K
- 相關色溫 (標稱): 2700 K
- 光通量: 375 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.1
- 光效 (額定) (標準): 107 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- 核准標記: 符合 RoHS 標準, CE 標記, KEMA Keur 認證
- LED 創新: EyeComfort

## 其他特性

- CE 標誌: 是
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

## 包裝資訊

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- 產品名稱: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

## 功率

- 功率因數 (比值): 0.4

## 耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220–240 V
- 能源效益標章 (EEL): F
- 耗電量: 3.5
- 能源消耗 kWh/1000 h: 4

## 產品尺寸與重量

- 整體高度: 500 mm
- 整體長度: 500 mm
- 整體寬度: 30 mm

## 額定值

- 額定壽命: 30,000

## 技術規格

- 頻率: 50–60
- 直徑: 30 mm
- EPREL 註冊編號: 387350
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 否
- 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3  
的閃爍值: 0.1
- 線路頻率: 50 to 60
- 燈座基底: S14s
- 鎮流器相容性: 電源

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514263581
- 淨重: 0.14 kg
- 淨重: 0.18 kg
- 高度: 53.5 cm
- 長度: 3.3 cm
- 寬度: 5.1 cm

8719514263581



出版日期: 2025-09-13  
版本: 0.452

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)