

# PHILIPS

嵌燈

嵌燈

6500K

白色

8719514303492



## 高品質 LED 燈經過特別設計，使用壽命長達數年

Philips EyeComfort LED 下照燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

### 輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

### 光效

- 光線散佈統一

### 耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

# 產品特點

## 適合低天花板吊掛輕薄設計

### 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

## 使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 7,500

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 光束角度: 100 °
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 165 mA
- 效率: 82 lm/W

## 耗電量

- 功率因數: 0.5

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.154 kg
- 嵌入長度: 20.0 cm
- 嵌入寬度: 20.0 cm
- 高度: 3.5 cm
- 長度: 22.5 cm
- 內嵌距離: 11.7 cm
- 寬度: 22.5 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 225 mm
- 燈具總流明輸出: 1900
- 光色: 6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 無
- 隨附燈泡瓦數: 23
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514303492
- 淨重: 0.15 kg
- 淨重: 0.23 kg
- 高度: 23 cm
- 長度: 4 cm
- 寬度: 22.8 cm



出版日期: 2025-03-11  
版本: 0.181

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)