

# PHILIPS

燈絲型燈泡琥珀色  
25W ST64 E27

LED

1800K


250lm

15000h

調光



8719514315457



## 適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優雅且格外溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡具有火焰色溫，是營造舒適氛圍的理想選擇。

### 可調式、格外溫暖白光


- 可調式、格外溫暖白光

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

# 產品特點

## 可調式、格外溫暖白光



使用格外溫暖白光為您的房間提供舒適溫馨的氛圍，可調暗以營造您的私人氛圍。

## 亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 是
- 燈泡表層: 琥珀色
- 燈泡材質: 玻璃

## 耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C
- 標稱使用壽命: 15,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 1800 K
- 額定光通量: 250 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 818 | CCT of 1800K
- 相關色溫 (標稱): 1800 K
- 光通量: 250 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.4
- 光效 (額定) (標準): 62 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, 裝飾用

## 其他特性

- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

## 包裝資訊

- EAN: 8719514315457
- EOC: 871951431545700
- 產品名稱: LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

## 功率

- 功率因數 (比值): 0.7

## 耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 等效瓦數: 25 W
- 耗電量: 4 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 4

## 產品尺寸與重量

- 整體高度: 143 mm
- 整體長度: 143 mm
- 整體寬度: 65 mm

## 額定值

- 額定壽命: 15,000

**技術規格**

- 頻率: 50-60
- 直徑: 65 mm
- 可調光: 僅能使用特定調光器
- 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3  
的閃爍值: 1
- 線路頻率: 50 to 60
- 燈座基底: E27
- 是否可以用於封閉式燈具? : No

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8719514315457
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.07 kg
- 高度: 17.7 cm
- 長度: 7 cm
- 寬度: 7.5 cm



出版日期: 2025-09-13  
版本: 0.384

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)