

PHILIPS

蠟燭燈 40W B35 E14

LED

2700K

470lm

15000h

8719514322158



適合居家照明的先進 LED 技術

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 不會有燈具閃爍

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與白熾燭型燈相似

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

讓燈光超越照明

- 適合日常使用的簡便 LED

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

形狀和尺寸與白熾燭型燈相似

此款呈現當代照明的節能標準 LED 蠟燭燈採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統白熾燭型燈的完美替代品。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

適合日常使用的簡便 LED



這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡，可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並為住家建立完美氣氛。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 470 lm
- 光效 (額定) (標準): 94 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊

- EAN: 8719514322158
- EOC: 871951432215800
- 產品名稱: LEDCandle 40W B35 E14
WW FR ND TRK

耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 40 W
- 耗電量: 5 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 5

技術規格

- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514322158
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 11 cm
- 長度: 3.6 cm
- 寬度: 3.6 cm

產品尺寸與重量

- 整體高度: 106 mm
- 整體長度: 106 mm
- 整體寬度: 35 mm



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.66

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com