

PHILIPS

燈絲型燈泡透明 60W
A60 E27

LED

2200-2700K

806lm

15000h

調光



8719514323834



體驗可調式、暖白光 LED 燈

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優雅的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹又優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

選擇永續型解決方案

- 最高可節省 90% 的能源

創造適合居家環境的光線

- 適合用於一般房間照明

產品特點

最高可節省 90% 的能源



享受 LED 的節能效果，不會犧牲光線品質。更換現有的日光燈或鹵素燈泡，立即節省 90% 以上的能源

適合用於一般照明



時尚燈具皆採用飛利浦 LED 標準燈泡，適合全方位照明，是房間照明的最佳選擇。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 僅適用特定調光器
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, WarmGlow

其他特性

- 效率: 136 lm/W

燈泡尺寸

- 高度: 10.4 cm
- 寬度: 6 cm

包裝資訊

- EAN: 8719514323834
- EOC: 871951432383400
- 產品名稱: LED classic 60W A60 E27 CL WGD90 SRT4

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

耗電量

- 功率因數: 0.6
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 5.9 W
- 等效瓦數: 60 W
- 能源效益標章 (EEL): D

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

產品尺寸與重量

- 長度: 10.4 cm

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2200-2700 K
- 額定光通量: 806 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1109131

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514323834
- 高度: 14.6 cm
- 淨重: 0.03 kg
- 長度: 6.5 cm
- 淨重: 0.05 kg
- 寬度: 6.3 cm



出版日期: 2025-04-19
版本: 0.437

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com