

PHILIPS

燈泡 70W A60M E27

LED

6500/3000K

880lm

15000h

8719514387829



一盞燈。切換一個開關 兩種照明設定。

配合您的所需改變房間的氛圍。有了 Philips SceneSwitch LED 燈，即可輕鬆改變照明定，從明亮光線轉變為自然光或舒適的暖色光。只需使用您現有的開關即可。

高品質照明

- 不會有燈具閃爍

讓燈光超越照明

- 無需調光器或額外的安裝

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

為您的眼睛舒適而設計



隨裝即用



不需要任何額外的安裝或調光開關。此款燈泡不適用於調光器。如果用於調光器，請將調光器設定為 100% 亮度。

顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並為住家建立完美氣氛。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 100,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000-6500 K
- 額定光通量: 880 lm
- 光效 (額定) (標準): 110 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: SceneSwitch

包裝資訊

- EAN: 8719514387829
- EOC: 871951438782900
- 產品名稱: LED SSW A60 8-70W E27 WH-CDL 1PF/12 APR

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 70 W
- 耗電量: 8 W

產品尺寸與重量

- 整體高度: 111 mm
- 整體長度: 111 mm
- 整體寬度: 61 mm

技術規格

- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514387829
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 13.7 cm
- 長度: 6.1 cm
- 寬度: 6.1 cm



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.112

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com