

# PHILIPS

## 燈泡

UltraEfficient (超效能)

7.3W-100W

E27



8719514435636



## 明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

### 選擇永續型解決方案

- 省錢又環保
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 經典玻璃 LED

# 產品特點

## 不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 節能效果高達 90%

LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

## 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

此款燈泡的使用壽命長達 50,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 50 年的完美照明解決方案。

## 玻璃霧面設計

這是您喜愛的樣貌和期待的性能，經典霧面玻璃設復刻傳統燈泡柔美的熾熱光線，完美契合家中各個角落。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

## 燈泡尺寸

- 高度: 12.7 cm
- 寬度: 7 cm

## 設計與外型

- 材質: 玻璃

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 50,000 h

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 1535 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 830 | CCT of 3000K

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: UltraEfficient, EyeComfort

## 其他特性

- 效率: 210 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- 產品名稱: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

## 耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 7.3 W
- 等效瓦數: 100 W
- 節能標章 (EEL): A

## 產品尺寸與重量

- 長度: 12.7 cm

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1370038

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514435636
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.1 kg
- 高度: 17.8 cm
- 長度: 7.6 cm
- 寬度: 7.6 cm
- 材質編號 (12NC): 929003480201



出版日期: 2024-04-13  
版本: 0.155

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)