

# PHILIPS

Garnet 天花板燈  
30W

天花板燈

4000K

白色



8720169195219



## 一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

改變房間的氛圍從未如此簡單。飛利浦 SceneSwitch LED 天花板燈可透過三種獨特的設定來營造氛圍。主要照明和間接照明的組合提供最適合聚會、專注和放鬆時刻的選擇。無需調光器或安裝，只需要使用您現有的開關

### 輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

### 光效

- 間接照明
- 三區域燈光
- 柔和且和諧的光線

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

# 產品特點

## 輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

## 間接照明

火山燈罩妝點您的空間，並柔和地反射光線。

## 三區域燈光

三區域光源讓您靈活地營造想要的氛圍。

## 柔和且和諧的光線

間接照明和直接照明的正確組合，可以在整個空間中散發出暖色光，而不會產生眩光。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 20 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 20,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 154 mA
- 效率: 113 lm/W

## 耗電量

- 功率因數: 0.9

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 1.04 kg
- 高度: 8.9 cm
- 長度: 40 cm
- 寬度: 40 cm

## 服務

- 保固: 5 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 20,000 h
- 直徑: 400 mm
- 燈具總流明輸出: 3400
- 光色: 4000
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 30
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

8720169195219

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8720169195219
- 淨重: 1.07 kg
- 淨重: 2.36 kg

- 高度: 44 cm
- 長度: 12 cm
- 寬度: 44 cm
- 材質編號 (12NC): 929003315901



出版日期: 2024-07-25  
版本: 0.402

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)