

# PHILIPS

## Izso 天花板燈 24W

天花板燈

2700 - 6500K

白色

可調光；遙控器



8720169196070



## 用觸控方式輕鬆打造氛圍

用遙控器簡單按兩下，即可盡情自訂飛利浦 LED 多功能天花板燈的照明設定，既輕鬆又方便。舒適、不傷眼的照明，針對個人需求選擇合適的照明，營造理想氛圍。

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

### 控制功能

- 可調式 - 從暖白光到冷日光
- 具有記憶功能的亮度控制
- 4 種預設場景
- 遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定
- 可壁掛遙控器

# 產品特點

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

## 可調式 - 從暖白光到冷日光

可調式照明可讓您配合心情或活動改變光線顏色。暖白光適合放鬆，冷日光則可提升專注力。

## 具有記憶功能的亮度控制

記住您喜歡的特定亮度。

## 4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

## 遙控器可讓您在 10 公尺內輕鬆控制照明設定

使用遙控器可在 10 公尺內開啟/關閉燈光或調整亮度/顏色。

## 可壁掛遙控器

使用隨附的支架，您可以將遙控器安裝在任何需要額外開關的地方——不需要接線。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形
- 可調式: 是

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 20 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 20,000

## 環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 104 lm/W

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式, 遙控器

## 其他特性

- 燈電流: 210 mA

## 耗電量

- 功率因數: 0.5

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.7 kg
- 整體高度: 70 mm
- 整體長度: 380 mm
- 整體寬度: 380 mm

## 服務

- 保固: 5 年

## 技術規格

- 直徑: 380 mm
- 燈具總流明輸出: 2500
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8720169196070
- 淨重: 0.68 kg
- 淨重: 1.26 kg

- 高度: 8.6 cm
- 長度: 46.3 cm
- 寬度: 46.8 cm



出版日期: 2025-08-30  
版本: 0.352

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)