

PHILIPS

Amigo 吊扇燈
60+25W

吊扇燈

3000/4400/6500K

白色

可調光; 遙控器



8720169248762



用觸控方式輕鬆打造氛圍

使用飛利浦 LED 吊扇燈 (含遙控器), 將量身打造的燈光與舒適的微風相結合。

輕鬆體驗

- 全年皆可使用
- 享受舒適的微風

產品特點

全年皆可使用

透過適用於夏季和冬季的運作模式，您將獲得最佳設定，好讓您的空間擁有全年都循環流通的空氣。

享受舒適的微風

Natural Breeze 功能支援風扇動態速度設定，可為您家中任何房間帶來彷彿置身海島般的微風。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-4000-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 108 lm/W

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊扇燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式, 遙控器

其他特性

- 燈電流: 380 mA

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 2.1 kg
- 整體高度: 142 mm
- 整體長度: 577 mm
- 整體寬度: 577 mm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 直徑: 577 mm
- 燈具總流明輸出: 6500
- 光色: 3000/4400/6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169248762
- 淨重: 2.1 kg
- 淨重: 3.4 kg
- 高度: 62 cm
- 長度: 17 cm
- 寬度: 61.5 cm



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.302

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com