

PHILIPS

燈絲型蠟燭燈透明
40W B35 E14

UltraEfficient (超效能)

2700K

485lm

50000h



8720169310636



UltraEfficient 燈具—我們最節能的 LED 燈泡

飛利浦 UltraEfficient LED 燈提供美麗的光線，以及長達 50,000 小時的超長效使用壽命，可立即實現顯著的節能效益。透過我們值得信賴的 EyeComfort 設計，減少更換光源的頻率並享受舒適的燈光。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

設計壽命更長，節省更多能源

- 每天開啟，節省能源
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

產品特點

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

每天開啟，節省能源



我們的超高效 LED 比標準飛利浦 LED 節省至少 50% 能源，每天幫您省電

燈泡使用壽命 - 長達 50 年



避免頻繁更換燈泡的麻煩。我們的超高效 LED 可使用長達 50,000 小時，比標準飛利浦 LED 長 3.5 倍，因此您可以享受使用壽命超過 50 年的完美照明解決方案。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 燈泡表層: 透明
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 500,000
- 標稱使用壽命: 50,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 300 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 485 lm
- 光效 (額定) (標準): 210 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort, UltraEfficient

包裝資訊

- EAN: 8720169310636
- EOC: 872016931063600
- 產品名稱: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 40 W
- 能源效益標章 (EEL): A
- 耗電量: 2.3 W
- 能源消耗 kWh/1000 h: 3

產品尺寸與重量

- 整體高度: 97 mm
- 整體長度: 97 mm
- 整體寬度: 35 mm

技術規格

- 頻率: 50-60
- EPREL 註冊編號: 1881210
- 是否可以用於封閉式燈具?: No

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169310636
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 14.6 cm
- 長度: 4.6 cm
- 寬度: 6.3 cm



出版日期: 2025-09-13
版本: 0.261

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com