

PHILIPS

Olas 吊扇燈 28 (風扇)
+24 (燈) W

吊扇燈

3000/4300/6500K

白色

遙控器

8720169369979



將動態燈光與安靜舒適的 微風相結合

飛利浦 LED 吊扇燈結合了可調式自訂白光與舒適的寬葉片吊扇，提供豐厚的氣流。透過 SceneSwitch 照明設定和遙控器，在任何空間都能輕鬆營造完美氣氛。

輕鬆體驗

- 全年皆可使用

環境光效

- 明亮又舒適的吸頂燈

控制功能

- 遙控器可讓您輕鬆控制吊扇和燈的所有功能。打開或關閉燈或風扇、選擇三種風扇速度、在 SceneSwitch 照明設定之間循環、使用手電筒功能，或設定五種計時器的其中一種。

產品特點

全年皆可使用

透過適用於夏季和冬季的運作模式，您將獲得最佳設定，好讓您的空間擁有全年都循環流通的空氣。

明亮又舒適的天花板燈

飛利浦 LED 吊扇燈為您的住家提供十分明亮又舒適的照明，您可以使用隨附的遙控器或牆壁開關加以控制。

內附遙控器

遙控器可讓您輕鬆控制吊扇和燈的所有功能。打開或關閉燈或風扇、選擇三種風扇速度、在 SceneSwitch 照明設定或計時器之間循環。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 20 年
- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 20,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-4000-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 110 lm/W

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊扇燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 遙控器

其他特性

- 燈電流: 260 mA
- 風扇流量: 7,650 m³/h

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 4.2 kg
- 整體高度: 310 mm

服務

- 保固: 5 年

技術規格

- 直徑: 1,060 mm
- 燈具總流明輸出: 2650@4300K
- 光色: 3000/4300/6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169369979
- 淨重: 4.2 kg
- 淨重: 5.7 kg
- 高度: 22.6 cm
- 長度: 58.5 cm
- 寬度: 30.5 cm

8720169369979



出版日期: 2025-09-24
版本: 0.204

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com