

PHILIPS

Valen 天花板燈 16W


天花板燈

2200-6500K

白色

可調式;遙控器;可調式白光;WarmGlow

8720169385139



用觸控方式輕鬆打造氛圍

用遙控器簡單按兩下，即可盡情自訂飛利浦 LED 多功能天花板燈的照明設定，既輕鬆又方便。舒適、不傷眼的照明，針對個人需求選擇合適的照明，營造理想氛圍。

高品質照明

- EyeComfort – 不傷眼的光線

搭配您的室內擺設

- 超輕薄設計

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

控制功能

- 增進各種時刻的氣氛。可使用調光功能調光 (附遙控器)
- 可調式色溫和亮度

產品特點

EyeComfort – 不傷眼的光線



劣質光線可能會造成眼睛疲勞。我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代

社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。這款飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。

超輕薄設計

輕薄設計非常適合低天花板的房間，能夠盡可能貼合天花板表面。

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

增進各種時刻的氣氛。可使用調光功能調光 (附遙控器)

簡單易用的遙控器可讓您依心情調整至完美的亮度等級。

可調式色溫和亮度

改變色溫和亮度可讓您改變心情和房間內的氛圍，使燈光配合不同類型的活動。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 可調式: 是

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 20 年
- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 20,000

環境

- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 內附電池: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2200-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 125 lm/W

其他

- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, 遙控器, 可調式白光, WarmGlow

其他特性

- 燈電流: 140 mA

耗電量

- 功率因數: 0.5

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.8 kg
- 整體高度: 20 mm

服務

- 保固: 5 年

技術規格

- 直徑: 291 mm
- 燈具總流明輸出: 2000 (@2700K)
- 光色: 2200 - 6500K
- 主電源: AC 220-240
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169385139
- 淨重: 0.8 kg
- 淨重: 0.97 kg
- 高度: 29.5 cm
- 長度: 4.8 cm
- 寬度: 29.5 cm



出版日期: 2025-09-20
版本: 0.284

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com