

PHILIPS

線型日光燈管

T5 Essential

28 W

G5

晝光色

927926786558



輕薄設計，適合搭配明亮時尚的居家風格

選擇飛利浦 T5，將輕薄設計帶入各種應用，營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質，美化任何裝潢效果。

節能

- 節能

時尚現代的燈座

- 適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率

- 高啟動照明輸出

產品特點

節能

輕薄必備

為家庭使用提供值得信賴的優雅小型照明解決方案

更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

規格

燈泡特性

- 插座: G5
- 可調式: 無

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 82
- 光色類別: 畫光色
- 相關色溫 (標稱): 6500
- 光通量: 2,700 lm
- 光效 (額定) (標準): 94 lm/W

技術規格

- 光輸出: 2,480 lm
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 否
- 燈座基底: G5

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500570475
- 淨重: 88.5 g
- 淨重: 98.5 g
- 高度: 1.7 cm
- 長度: 116.3 cm
- 寬度: 1.7 cm

耗電量

- 耗電量: 28
- 能源消耗 kWh/1000 h: 31



出版日期: 2025-08-30
版本: 0.707

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com