

# PHILIPS

環型螢光燈管

Master T5

22 W

冷白光

927965084013



## 輕薄設計，適合搭配明亮時尚的居家風格

選擇飛利浦 T5，將輕薄設計帶入各種應用，營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質，美化任何裝潢效果。

### 節能

- 節能

### 時尚現代的燈座

- 適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

### 提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

### 高流明輸出造就高效率

- 高啟動照明輸出

# 產品特點

## 節能

### 輕薄必備

為家庭使用提供值得信賴的優雅小型照明解決方案

## 更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

## 高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

# 規格

## 燈泡特性

- 插座: 2GX13
- 可調式: 是

## 燈泡尺寸

- 高度: 230 mm
- 寬度: 18 mm

## 耐用性

- 標稱使用壽命: 12,000 h

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 81
- 色溫: 4000 K
- 光色類別: 冷白光
- 額定光通量: 1800 lm
- 相關色溫 (標稱): 4000 K
- 光通量: 1,800 lm
- 光效 (額定) (標準): 82 lm/W

## 耗電量

- 瓦數: 23.5 W
- 耗電量: 23.5 W
- 能源效益標章 (EEL): G

## 技術規格

- 光輸出: 1,800 lm
- 形狀: 環型螢光燈管
- 色度坐標 Y: 0.38
- 色度坐標 X: 0.38
- EPREL 註冊編號: 423619
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 是
- 燈座基底: 2GX13

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500642219
- 淨重: 80 g
- 淨重: 107.3 g
- 高度: 2.5 cm
- 長度: 25.5 cm
- 寬度: 24 cm



出版日期: 2025-04-02  
版本: 0.819

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)