



輕薄設計,適合搭配明亮時尚的居家風格

選擇飛利浦 T5,將輕薄設計帶入各種應用,營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質,美化任何裝潢效果。

節能

. 節能

時尚現代的燈座

. 適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

提供最明亮的照明

· 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率

. 高啟動照明輸出

產品特點

節能

輕薄必備

為家庭使用提供值得信賴的優雅小型照明 解決方案

更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術,演繹正確色彩,更加明亮

高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源, 居家應用的自然**飽**和度更臻理想。

規格

燈泡特性

・插座: 2GX13 ・可調式: 是

燈泡尺寸

• 高度: 230 mm • **寬**度: 18 mm

耐用性

•標稱使用壽命: 12,000

照明特性

•演色性指數 (CRI): 81

. 色溫: 4000 K

. 光色類別: 冷白光

·額定光通量: 1800 lm

·相關色溫 (標稱): 4000 K

. 光通量: 1,800 lm

·光效 (額定) (標準): 82 lm/W

耗電量

·能源效益標章 (EEL): G

• 耗電量: 23.5

·能源消耗 kWh/1000 h: 24

技術規格

· 光輸出: 1.800 lm

·形狀: 環型螢光燈管

. 色度坐標 Y: 0.38

. 色度坐標 X: 0.38

· EPREL 註冊編號: 423619

· 通量測量參考: Sphere

•可調光: 是

. 燈座基底: 2GX13



出版日期: 2025-08-30 版本: 0.824 © 2025 Signify Holding, 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明,亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價,亦不構成任何報價單或合約的一部分;如 Signify 另有同意,則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。