

### 線型日光燈管

TL-D Standard colours

36 W

G13

冷白光

928048503382



# 可靠的功能性照明

Philips TL/TLDs 用有效率的方式提供照明,可降低更**換**次**數**。此款**燈**具提供功能性照明,**為**一般**區**域提供充足的照明亮度。

#### 提供最明亮的照明

- 有中度演色性的標準顏色
- · 高啟動照明輸出

### 產品特點

#### 標準顏色

高啟動照明輸出

## 規格

#### 燈泡特性

・插座: GU10 ・可調式: 無

#### 耐用性

•標稱使用壽命: 13,000

#### 照明特性

·演色性指數 (CRI): 63 ·光色類別: 冷白光 ·相關色溫 (標稱): 4100 ·光通量: 2.850 lm

#### 耗電量

• 耗電量: 36.0

·能源消耗 kWh/1000 h: 43

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源, 居家應用的自然**飽**和度更臻理想。

#### 技術規格

・光輸出: 2,850 lm ・形狀: 線型日光燈管

•可調光: 是

· 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

#### 包裝尺寸與重量

• EAN/UPC - 產品: 8711500702708

淨重: 0.14 kg
淨重: 0.17 kg
高度: 2.7 cm
長度: 121.5 cm
寬度: 2.7 cm



出版日期: 2025-08-30 版本: 0.528 © 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明,亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價,亦不構成任何報價單或合約的一部分;如 Signify 另有同意,則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。