

## 桌燈

myHomeOffice

66142 Ivory Pro

5200mAH

桌燈

白光

929003567101



# 可靠的書桌照明，為您帶來更多便利

具備可調光功能的可調式照明。可折疊燈架。一鍵調光。大容量可充電電池。延遲 30 秒。

### 不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

### 控制功能

- 多段式調光

### 輕鬆體驗

- 充電式電池

# 產品特點

## 科學化的光線分佈

多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

## 充電式電池

無需插入式充電器即可使用。

# 規格

## 燈泡特性

· 預期用途: 室內

## 設計與外型

· 顏色: 白光  
· 材質: 金屬, 塑膠, 鋁合金

## 其他

· 特殊設計: 家庭、辦公室與書房  
· EyeComfort: 是

## 服務

· 保固: 1 年

## 包裝尺寸與重量

· EAN/UPC - 產品: 8719514483910  
· 淨重: 0.49 kg  
· 淨重: 0.79 kg  
· 高度: 411 mm  
· 長度: 177 mm  
· 寬度: 126 mm



出版日期: 2025-08-30  
版本: 0.134

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部份；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)