

PHILIPS

Zidna svjetiljka Hammock
od 60 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu



01643/30/PN



Stvorite sjajne trenutke na otvorenom

Svome dvorištu podarite starinski štih pomoću ove crne zidne svjetiljke iz asortimana Philips myGarden. Retro dizajn sjajan je za uživanje u trenucima na otvorenom. Kvalitetni materijali i crna završna obrada savršeno će se uklopiti u vaš osobni stil.

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Materijali visoke kvalitete

Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode

Uživajte u životu na otvorenom

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

Istaknute znač.

Materijali visoke kvalitete

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

Stvorite elegantnu atmosferu

Ova vanjska zidna svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u prostor na otvorenom, definirajući ugođaj koji ste oduvijek željeli.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 102 lm/W

Razno

- Stil: Klasično
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,850 kg
- Ukupna visina: 237 mm
- Ukupna duljina: 300 mm
- Ukupna širina: 366 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696156759
- Neto težina: 0,85 kg
- Bruto težina: 1,25 kg
- Visina: 37,8 cm
- Dužina: 25,3 cm
- Širina: 25,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.509

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com