

# PHILIPS

Zidna svjetiljka Creek od  
60 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Bijela

Otporna na vodu



15388/31/16



## Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite doma

Bijela zidna svjetiljka iz asortimana Philips myGarden šarmantno će naglasiti vaš kućni ulaz. Izrađena je od vrlo kvalitetnog aluminijskog aluminija. Zahvaljujući senzoru pokreta sigurno ćete ući u svoj dom uz svjetlo dobrodošlice.

### Osjetite dobrodošlicu zahvaljujući svjetlu

- Umirujuće svjetlo dobrodošlice
- Senzor jednostavan za postavljanje

### Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
- Odaberite tradicionalni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### Osvjetlite vrt vrlo kvalitetnim svjetlom

- Ušteda energije
- Snažno svjetlo

### Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način


- Otporno na vremenske nepogode

# Istaknute znač.

## Umirujuće svjetlo dobrodošlice

Senzor pokreta automatski se uključuje kada dodete doma i obavještava vas kada se netko približi kući.

## Senzor jednostavan za postavljanje



Jednostavan postupak postavljanja omogućava vam da lakše odaberete kada će automatski senzor uključiti svjetiljku i koliko će ona svijetliti.

## Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

## Odaberite tradicionalni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate tradicionalni stil na otvorenom.

## Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## Snažno svjetlo

Ova svjetiljka za uporabu na otvorenom pruža snažno toplo bijelo svjetlo. Mlaz svjetla koji osvjetljava vaš vrt ili terasu.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Aluminij

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

**Dodatna značajka / dodatak u kompletu**

- Potpuna vodootpornost: Da
- Senzor pokreta: Da

**Okućnica**

- Okućnica: Vrt i trijem

**Razno**

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Klasično
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,717 kg
- Visina: 28,5 cm
- Dužina: 17,5 cm
- Širina: 20 cm

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718291443612
- Neto težina: 0,72 kg
- Bruto težina: 0,94 kg
- Visina: 25,9 cm
- Dužina: 18,3 cm
- Širina: 21,8 cm



Datum izdavanja:  
2025-04-11  
Verzija: 0.554

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)