

PHILIPS


Zidna svjetiljka
Arbour od 6 W

myGarden



4000 K

Antracit

Senzor; otporna na vodu



16461/93/P3



Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite doma

Vanjska zidna LED svjetiljka Arbour tvrtke Philips antracit-sive boje uokviruje svjetlosnu ploču u izdržljivom kućištu od lijevanog aluminija i ima senzor pokreta. Ova svjetiljka nalik slici osvijetlit će prostor na otvorenom raspršenim hladnim bijelim svjetlom.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 25 godina
- Hladno bijelo svjetlo
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Dizajnirana za vaš vrt

- Senzor pokreta priložen, za praktičnost i pouzdanost
- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. LED žarulja, koja se isporučuje uz ovu LED svjetiljku tvrtke Philips, trajat će do 25.000 sati (što je ekvivalentno 25 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Hladno bijelo svjetlo



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža hladno bijelo svjetlo koje vas održava punima energije.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Senzor pokreta priložen



Ugrađeni senzor pokreta zaželjet će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kad je netko u blizini. Kada senzor otkrije pokret, svjetiljka se automatski uključuje.

IP44 – otporno na vremenske nepogode

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je

idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,695 kg
- Ukupna visina: 221 mm
- Ukupna duljina: 166 mm
- Ukupna širina: 75 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 600 lm
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- Snaga žarulje u kompletu: 6 W
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696151983
- Neto težina: 0,7 kg
- Bruto težina: 0,82 kg
- Visina: 24,1 cm
- Dužina: 8,6 cm
- Širina: 17,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.494

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com