

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Parterre od 7,5 W

myGarden

2700 K

Crna

Otporna na vodu



16480/30/P0



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Vanjska LED zidna svjetiljka Philips Parterre crne boje ima viseću svjetlosnu kocku u izdržljivom ležaju od lijevanog aluminija. Domišljat dizajn privlači pogled i emitira dva jaka snopa toplog bijelog svjetla u svim smjerovima po zidu.

Održiva rasvjetna rješenja

- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Otporno na vremenske nepogode



za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 104 lm/W

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,660 kg
- Ukupna visina: 130 mm
- Ukupna duljina: 130 mm
- Ukupna širina: 130 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800 lm
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 8 W
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696158838
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,75 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 13,6 cm
- Širina: 13,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.552

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com