

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Bustan od 9 W

myGarden

2700 K

Antracit

Otporna na vodu



16483/93/P0



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Prekrasna svjetiljka L-oblika. Ova minimalistička zidna svjetiljka Philips Bustan izrađena od vrhunskog aluminija antracit-sive boje emitira raspršeno toplo bijelo LED svjetlo na vaš zid.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Kompatibilna sa zidnim prigušivačima
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Posebne značajke

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek – do 30 godina

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.


LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Kompatibilna sa zidnim prigušivačima



Podesite svjetlosnu jakost ove svjetiljke tvrtke Philips pomoću prigušivača (nije priložen) kako biste stvorili željeni ugođaj u prostoriji, naglasili neku značajku vašeg doma i još mnogo toga.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Dug radni vijek (30 godina)



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 30.000 sati (što je ekvivalentno 30 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 30.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,524 kg
- Ukupna visina: 92 mm
- Ukupna duljina: 220 mm
- Ukupna širina: 78 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 40
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1000 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 4.5 W
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 2

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696158876
- Neto težina: 0,52 kg
- Bruto težina: 0,6 kg
- Visina: 22,5 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Širina: 9,9 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.482

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com