

# PHILIPS

## Zidna svjetiljka

myGarden

Cockatoo IR

inoks

LED



16491/47/PO



## Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite doma

Svjetiljka Philips Cockatoo od nehrđajućeg čelika obogaćuje vaš zid stilom i snagom. Njezin zaobljeni suvremeni dizajn emitira pregršt toplog LED svjetla prema dolje. Sadrži i senzor pokreta te se automatski uključuje kad je netko u blizini.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete

### Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

### Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Senzor pokreta priložen, za praktičnost i pouzdanost
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Posebne značajke

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

### LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

### Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika i vrhunske sintetike.

### Senzor pokreta priložen



Ugrađeni senzor pokreta zaželjet će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kad je netko u blizini. Kada senzor otkrije pokret, svjetiljka se automatski uključuje.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

### Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

### Dug radni vijek



Philips LED žarulje u prosjeku traju do 20.000 sati (što u prosjeku odgovara vijeku trajanja od 20 godina uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja).

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Inoks
- Materijal: Metal

## Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da

## Okućnica

- Okućnica: Ispred kuće

## Značajke svjetla

- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 113 lm/W

## Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,510 kg
- Ukupna visina: 118 mm
- Ukupna duljina: 150 mm
- Ukupna širina: 173 mm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 58
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: Ugrađeni LED
- Snaga žarulje u kompletu: 8 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1



Datum izdavanja:  
2025-08-06  
Verzija: 0.1011

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)